



Tablouri de AAR
(anclansarea
automata a
rezervei)
ATP

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

Intrări de tensiune

Tensiunea nominală maximă U_e 400

Gama de frecvență Hz 45...65

Intrări de curent

Curent nominal (I_e) A 45 (AC1)

Intrări digitale

Număru Nr. 6

Ieșiri releu

Numărul de Nr. 7

Aranjament de contact

6 with 1NO -
SPST 1 with
NO/NC - SPDT

Izolații

Intrări de tensiune

Tensiune nominală de izolație U_i VAC 400
Tensiune nominală de rezistență la impuls U_{imp} kV 4

Conditii ambientale

Gradul maxim de poluare 2

Categoria de supratensiune 3


Carcasa

Materialul carcasei Metalic


Grad de protectie IP65

Dimensiuni (L x A x A) mm 500x400x200

Dimensiuni



Diagrame de cablare



Certificari si conformitate

Conformitate

IEC 61439-2