



Tablouri de AAR
 (anclansarea
 automata a
 rezervei)
 ATPBU061N00

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

Alimentare AC

Tensiunea nominală de VAC 230

Intrări de curent

Curent nominal (Ie) A 25

Conditii ambientale

Temperatura

Temperatura de Operare

min	°C	*5
max	°C	55

Altitudine maximă m 3000

Carcasa

Greutate g 5400

Certificari si conformitate

Conformitate

EN61439-2

Certificate

/