



Denominazione del prodotto	Protocol converter EXCCON02		
Tipo	EXCCON02		
Caratteristiche generali			
Descrizione	RS485-Ethernet Modbus protocol converter		
Funzioni	RS485/Ethernet		
Tensione nominale di alimentazione	9...48VDC, 24VAC		
Comunicazioni			
Tipo di porta di comunicazione	RS485/Ethernet		
Protocolli supportati	Modbus, Serial device TCP server/client		
Metodi di monitoraggio			
Tecnologia di trasmissione	Ethernet/TCP		
Supervisione e impostazione dispositivi	Webserver		
Comunicazione			
RS232	Si		
RS485	Si		
Ethernet	Si		
Mobile	No		
Caratteristiche meccaniche			
Fissaggio	DIN rail or rear mounting		
Peso prodotto	g	430	
Condizioni ambientali			
Temperatura	Temperatura di impiego	min	°C -40
		max	°C +75
Omologazioni e conformità			
Certificazioni	IEC/EN/BS 55024		
	IEC/EN/BS 55032		
	IEC/EN/BS 55035		
Omologazioni	EAC		
	UCKA		
Classificazione ETIM			
EC000066 - Power contactor, AC switching			