



Denumirea produsului	Protocol converter		
Denumirea tipului de produs	EXCCON02		
Caracteristici generale			
Descriere	RS485-Ethernet Modbus protocol converter		
Funcții	RS485/Ethernet		
Tensiunea nominală de alimentare	9...48VDC, 24VAC		
Comunicatii			
Tip de port de comunicație	RS485/Ethernet		
Protocoale acceptate	Modbus, Serial device TCP server/client		
Metoda de monitorizare			
Tehnologia transmisiei	Ethernet/TCP		
Configurarea și supravegherea dispozitivului	Webserver		
Interfață			
Comunicare RS232	Da		
Comunicare RS485	Da		
Comunicare Ethernet	Da		
Comunicare mobilă	No		
Caracteristici mecanice			
Fixare	DIN rail or rear mounting		
Greutate	g	430	
Conditii ambientale			
Temperatura	Temperatura de Operare		
	min	°C	-40
	max	°C	+75
Certificari si conformitate			
Certificari	IEC/EN/BS 55024		
	IEC/EN/BS 55032		
	IEC/EN/BS 55035		
Conformitate	EAC		
	UCKA		
Clasificare ETIM			
EC000066 - Contactor de putere, comutare AC			