11B5004L00220C220

ČTYŘPÓLOVÝ STYKAČ, JMENOVITÝ PROUD IE (AC1)=700A, CÍVKA 220...240VAC/DC, VČETNĚ VLASTNÍHO MECHANICKÉHO BLOKOVÁNÍ 220...240VDC




Vlastnosti kontaktů

Počet pólů		Nr.	4
Provozní proud Ie			
	AC-4 (400V)	A	240
Zapínací schopnost (efekt. hodnota)		A	5000
Vypínací schopnost při napětí			
	440V	A	5000
	500V	A	4500
	690V	A	4000

Technické údaje UL


Jmenovité provozní napětí AC (UL)		V	600

Rozměry



CONTACTOR TYPE	A	B	C
B500	M10	35 (1.38")	265 (10.43")
B630	M12	40 (1.57")	270 (10.63")

Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

V souladu

CSA C22.2 n° 60947-1
CSA C22.2 n° 60947-4-1
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL 60947-1
UL 60947-4-1

Certifikáty

cULus

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.