11BA235

PARALELNÍ SPOJKY, 2 PÓLY PRO STYKAČE BF26-BF38



Mechanické vlastnosti			
Hmotnost		g	3
Technické údaje UL			
Jmenovité provozní napětí AC (UL)		V	600
Certifikace a shoda s předpisy			
V souladu			
	CSA C22.2 n° 60947-1		
	IEC/EN/BS 60947-1		
	UL 60947-1		
Certifikáty			
	/		
Klasifikace ETIM			
ETIM 8.0			EC002498 - Příslušenství pro nízkonapěťové spínací technologie

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.