# 11G231

JEDNOPÓLOVÉ ROZŠIŘUJÍCÍ SVORKY 1-6 MM2 PRO STYKAČE BF09-BF25



## Vlastnosti kontaktů

| | | | |
|---|---|---|---|
| Počet pólů | | Nr. | 1 |
| Utahovací moment pro svorky | | | |
| | min. | Nm | 1.5 |
| | max. | Nm | 1.8 |
| | min. | lbin | 13.2 |
| | max. | lbin | 18 |


## Mechanické vlastnosti

| | | |
|---|---|---|
| Hmotnost | g | 9 |

## Technické údaje UL

| | | |
|---|---|---|
| Jmenovité provozní napětí AC (UL) | V | 600 |

## Rozměry




## Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

- CSA C22.2 n° 60947-1
- IEC/EN 60947-1
- UL 60947-1

Certifikáty

/

## Klasifikace ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 8.0 | EC002498 - Příslušenství pro nízkonapěťové spínací technologie |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.