11G232

JEDNOPÓLOVÉ ROZŠIŘUJÍCÍ SVORKY 1-16 MM2 PRO STYKAČE BF26-BF38



Vlastnosti kontaktů

Počet pólů		Nr.	1
Utahovací moment pro svorky			
	min.	Nm	2.5
	max.	Nm	3
	min.	lbin	7
	max.	lbin	9


Mechanické vlastnosti

Hmotnost	g	14

Technické údaje UL

Jmenovité provozní napětí AC (UL)	V	600

Rozměry



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

- CSA C22.2 n° 60947-1
- IEC/EN 60947-1
- UL 60947-1

Certifikáty

/

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC002498 - Příslušenství pro nízkonapěťové spínací technologie

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.