11G322220

ODRUŠOVACÍ FILTR PRO ČELNÍ MONTÁŽ ZE STRANY, PRO STYKAČE BF50 − BF110, FASTONOVÉ SVORKY,48-240VAC (RC ČLEN)




Mechanické vlastnosti

Upevnění		Čelní montáž


Technické údaje UL

Jmenovité provozní napětí AC (UL)	V	600

Rozměry



Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 60947-1

IEC/EN 60947-1

UL 60947-1

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

Certifikáty

/

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC002565 - Filtrační tlumivka pro sítě nízkého napětí

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.