
11G482

BLOK POMOCNÉHO KONTAKTU 1 PŘEPÍNACÍ, ČELNÍ MONTÁŽ ZBOKU, PRO STYKAČE ŘADY BF, FASTONOVÉ SVORKY




Vlastnosti kontaktů			
Počet pólů		Nr.	1 C/O
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN		V	690
IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C		A	0.1
Mechanické vlastnosti			
Provozní poloha			
	normální přípustná		Ve svislé rovině Kterýkoliv
Upevnění			čelní boční montáž
Hmotnost		g	13
Vlastnosti pomocných kontaktů			
Typ kontaktu			1 C/O
Tepelný proud Ith		A	0,1
Elektrické vlastnosti			
Vodivost			5V 1mA
Technické údaje UL			
Jmenovité provozní napětí AC (UL)		V	600
Okolní podmínky			
Teplota			
Provozní teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+70
Skladovací teplota			
	min.	°C	-60
	max.	°C	+80

Rozměry



Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 60947-1
CSA C22.2 n° 60947-5-1
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL 60947-1
UL 60947-5-1

Certifikáty

CCC
CSA
cURus
EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000041 - Blok pomocných kontaktů

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.