11G495110


VLASTNÍ MECHANICKÉ BLOKOVÁNÍ 48-110…125VAC 50/60HZ PRO STYKAČE B115-B630




Technické údaje UL

Jmenovité provozní napětí AC (UL)	V	600

Rozměry






CONTACTOR TYPE	A
B115 - B145 - B180	221 (8.70")
B250 - B400	255 (8.86")
B500 - B630	300 (11.81")

Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 60947-1
IEC/EN 60947-1
UL 60947-1

Certifikáty

/

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC002498 - Příslušenství pro nízkonapěťové spínací technologie

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.