BFX1004

BLOK POMOCNÝCH KONTAKTŮ 4V, ČELNÍ MONTÁŽ NA STŘED, PRO STYKAČE ŘADY BF




Vlastnosti kontaktů			
Počet pólů		Nr.	4
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN		V	690
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp		kV	6
IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C		A	10
Utahovací moment pro svorky			
	min.	Nm	0.8
	max.	Nm	1
	min.	Ibin	7
	max.	Ibin	9
Max. počet současně připojitelných vodičů		Nr.	2
Průřez vodiče			
AWG/Kcmil			
	max.		14
Flexibilní vodič bez oček			
	min.	mm²	0.75
	max.	mm²	2.5
Flexibilní vodič s oky			
	min.	mm²	0.75
	max.	mm²	2.5
Flexibilní vodič s izolovanou částí s plochými oky			
	min.	mm²	0.75
	max.	mm²	2.5
Mechanické vlastnosti			
Provozní poloha			
	normální		Ve svislé rovině
	přípustná		Kterýkoliv
Upevnění			čelní centrální montáž
Hmotnost		g	48
Svorky šroub			Šroub
Vlastnosti pomocných kontaktů			
Typ kontaktu			4NC
Tepelný proud Ith		A	10
Označení dle IEC/EN 60947-5-1			A600 - Q600
Provozní proud AC15			
	230V	A	3
	400V	A	1.9
	500V	A	1.4
Provozní proud DC13			
	24V	A	3
	48V	A	1.5
	60V	A	1.2
	110V	A	0.6
	125V	A	0.55

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

	220V	A	0.27
	600V	A	0.1
Bezpečnostní údaje			
Zrcadlové kontakty dle IEC/EN 60947-4-1 příloha F			Ano
Elektrické vlastnosti			
Vodivost			5V 10 mA
Označení dle UL/CSA a IEC/EN 60947-5-1			A600 Q600
Provozní proud AC15			
	120V	A	6
	240V	A	3
	480V	A	1.5
	600V	A	1.2
Provozní proud DC13			
	12V	A	10
	250V	A	0.27
	440V	A	0.15
	500V	A	0.13
Technické údaje UL			
Jmenovité provozní napětí AC (UL)		V	600
Okolní podmínky			
Teplota			
Provozní teplota			
	min.	°C	-50
	max.	°C	+70
Skladovací teplota			
	min.	°C	-60
	max.	°C	+80
Maximální nadmořská výška		m	3000

Rozměry




Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

BFX1004

BLOK POMOCNÝCH KONTAKTŮ 4V, ČELNÍ MONTÁŽ NA STŘED, PRO STYKAČE ŘADY BF



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 60947-1
CSA C22.2 n° 60947-5-1
IEC/EN 60335-2-89
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL 60947-1
UL 60947-5-1

Certifikáty

CCC
CSA C22.2 n. 60335-2-40:22 LZGH A2L
CSA C22.2 No. 60335-2-89:21 LZGH A2L
cULus
EAC
UL 60335-2-40 LZGH A2L
UL 60335-2-89 LZGH A2L

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000041 - Blok pomocných kontaktů

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.