BFX3399

PARALELNÍ MŮSTEK, IZOLOVANÝ, S VÝVODNÍ SVORKOU 25-95MM2, 3 PÓLY, PRO STYKAČE BF40...BF94



Vlastnosti kontaktů			
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN		V	1000
Utahovací moment pro svorky			
	max.	Nm	13
	max.	Ibin	115
Průřez vodiče			
Flexibilní vodič bez oček			
	min.	mm²	25
	max.	mm²	95
Mechanické vlastnosti			
Hmotnost		g	135
Vlastnosti pomocných kontaktů			
Tepelný proud Ith		A	200
Technické údaje UL			
Jmenovité provozní napětí AC (UL)		V	600
Certifikace a shoda s předpisy			
Certifikáty			
/			
Klasifikace ETIM			
ETIM 8.0			EC002498 - Příslušenství pro nízkonapěťové spínací technologie

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.