
BFX8901

UNIVERZÁLNÍ DESKA PRO MONTÁŽ STYKAČE BF09-BF38 POMOCÍ ŠROUBŮ



Mechanické vlastnosti			
Hmotnost		g	16
Ovláací střídavá cívka			
Jmenovité střídavé napětí při 60Hz		V	24
Provozní napětí AC			
60Hz cívka napájená frekvencí 60Hz			
vyzvednutí			
	min.	%Us	80
	max.	%Us	110
odchod ze školy			
	min.	%Us	20
	max.	%Us	55
Průměrná spotřeba cívky při 20 °C			
60Hz cívka napájená frekvencí 60Hz			
	záběrový	VA	75
	přídržný	VA	9
Ztrátový výkon v přídržném stavu ≤20°C 50Hz		W	2.5
Technické údaje UL			
Jmenovité provozní napětí AC (UL)		V	600
Rozměry			



Certifikace a shoda s předpisy			
Certifikáty			
EAC			
Klasifikace ETIM			

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

ETIM 8.0

EC002498 - Příslušenství pro nízkonapěťové spínací technologie

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.