BFX92A04860

AC CÍVKA 48VAC 60HZ PRO BF26 A-BF32 A-BF38 A



Ovláací střídavá cívka			
Jmenovité střídavé napětí při 60Hz		V	48
Provozní napětí AC			
60Hz cívka napájená frekvencí 60Hz			
vyzvednutí			
	min.	%Us	80
	max.	%Us	110
odchod ze školy			
	min.	%Us	20
	max.	%Us	55
Průměrná spotřeba cívky při 20 °C			
60Hz cívka napájená frekvencí 60Hz			
	záběrový	VA	75
	přídržný	VA	9
Ztrátový výkon v přídržném stavu ≤20°C 50Hz		W	2.5
Technické údaje UL			
Jmenovité provozní napětí AC (UL)		V	600
Certifikace a shoda s předpisy			
Certifikáty			
/			
Klasifikace ETIM			
ETIM 8.0			EC002563 - cívka pro nízké napětí

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.