BFX93A024

AC CÍVKA 24VAC 50/60HZ PRO BF40 A-BF50 A-BF65 A-BF94 A



Ovláací střídavá cívka				
Jmenovité střídavé napětí při 50/60Hz			V	24
Provozní napětí AC				
	cívka 50/60 Hz napájená frekvencí 50 Hz			
		vyzvednutí		
			min. %Us	80
			max. %Us	110
		odchod ze školy		
			min. %Us	20
			max. %Us	55
	cívka 50/60 Hz napájená frekvencí 60 Hz			
		vyzvednutí		
			min. %Us	85
			max. %Us	110
		odchod ze školy		
			min. %Us	40
			max. %Us	55
Průměrná spotřeba cívky při 20 °C				
	cívka 50/60 Hz napájená frekvencí 50 Hz			
			záběrový VA	210
			přídržný VA	15
	cívka 50/60 Hz napájená frekvencí 60 Hz			
			záběrový VA	195
			přídržný VA	13
	60Hz cívka napájená frekvencí 60Hz			
			záběrový VA	210
			přídržný VA	15
Ztrátový výkon v přídržném stavu ≤20°C 50Hz			W	5
Technické údaje UL				
Jmenovité provozní napětí AC (UL)			V	600
Certifikace a shoda s předpisy				
Certifikáty				
	/			
Klasifikace ETIM				
ETIM 8.0				EC002563 - cívka pro nízké napětí

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.