BFX93E110

AC/DC CÍVKA 60...110VAC/DC PRO STYKAČE BF40 E-BF50 E-BF65 E-BF80 E



Ovláací střídavá cívka

Jmenovité střídavé napětí při 50/60 Hz, 60 Hz

min.	V	60
max.	V	110

Provozní napětí AC

cívka 50/60 Hz napájená frekvencí 50 Hz

vyzvednutí

min.	%Us	80 Us min
max.	%Us	110 Us max

odchod ze školy

max.	%Us	≤70 Us min

cívka 50/60 Hz napájená frekvencí 60 Hz

vyzvednutí

min.	%Us	80 Us min
max.	%Us	110 Us max

odchod ze školy

max.	%Us	≤70 Us min

Průměrná spotřeba cívky při 20 °C

cívka 50/60 Hz napájená frekvencí 50 Hz

záběrový	VA	90
přídržný	VA	2.7

cívka 50/60 Hz napájená frekvencí 60 Hz

záběrový	VA	90
přídržný	VA	2.7

60Hz cívka napájená frekvencí 60Hz

záběrový	VA	90
přídržný	VA	2.7

Ztrátový výkon v přídržném stavu ≤20°C 50Hz	W	1…2.5

Ovládací stejnosměrná cívka

Průměrná spotřeba energie cívky ≤20 °C

záběrový	W	67
přídržný	W	1.3

Technické údaje UL

Jmenovité provozní napětí AC (UL)	V	600

Certifikace a shoda s předpisy

Certifikáty

/

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC002563 - cívka pro nízké napětí

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.