BFX94A12060

AC CÍVKA 120VAC 60HZ PRO BF95 A-BF115 A-BF150 A



Ovláací střídavá cívka				
Jmenovité střídavé napětí při 60Hz			V	120
Provozní napětí AC				
	cívka 50/60 Hz napájená frekvencí 50 Hz			
		odchod ze školy		
			max. %Us	55
	60Hz cívka napájená frekvencí 60Hz			
		vyzvednutí		
			min. %Us	80
			max. %Us	110
		odchod ze školy		
			min. %Us	20
			max. %Us	55
Průměrná spotřeba cívky při 20 °C				
	60Hz cívka napájená frekvencí 60Hz			
			záběrový VA	300
			přídržný VA	20
Ztrátový výkon v přídržném stavu ≤20°C 50Hz			W	6.5
Technické údaje UL				
Jmenovité provozní napětí AC (UL)			V	600
Certifikace a shoda s předpisy				
Certifikáty				
	/			
Klasifikace ETIM				
ETIM 8.0				EC002563 - cívka pro nízké napětí

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.