BFX99230T

HLAVNÍ KONTAKTY. 3 PÓLOVÁ SADA VČETNĚ ŠROUBŮ. FOR BF23000 STYKAČ



Ovláací střídavá cívka				
Jmenovité střídavé napětí při 50/60Hz			V	415
Provozní napětí AC				
	cívka 50/60 Hz napájená frekvencí 50 Hz			
		vyzvednutí		
			min. %Us	80
			max. %Us	110
		odchod ze školy		
			min. %Us	20
			max. %Us	55
	cívka 50/60 Hz napájená frekvencí 60 Hz			
		vyzvednutí		
			min. %Us	85
			max. %Us	110
		odchod ze školy		
			min. %Us	20
			max. %Us	55
Průměrná spotřeba cívky při 20 °C				
	cívka 50/60 Hz napájená frekvencí 50 Hz			
			záběrový VA	75
			přídržný VA	9
	cívka 50/60 Hz napájená frekvencí 60 Hz			
			záběrový VA	70
			přídržný VA	6.5
	60Hz cívka napájená frekvencí 60Hz			
			záběrový VA	75
			přídržný VA	9
Ztrátový výkon v přídržném stavu ≤20°C 50Hz			W	2.5
Technické údaje UL				
Jmenovité provozní napětí AC (UL)			V	600
Certifikace a shoda s předpisy				
V souladu				
	CSA C22.2 n° 60947-1			
	CSA C22.2 n° 60947-4-1			
	UL 60947-1			
	UL 60947-4-1			
Certifikáty				
	cULus			

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.