



Ponte di parallelo isolato con morsetto per BF40...BF94 BFX3399

Denominazione del prodotto

Tipo

**Caratteristiche dei contatti**

Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	1000
Coppia di serraggio terminali	max Nm	13
	max lbin	115

Sezione dei conduttori

Flessibili senza terminale

min	mm <sup>2</sup>	25
max	mm <sup>2</sup>	95

**Caratteristiche meccaniche**

Peso prodotto	g	135
---------------	---	-----

**Caratteristiche dei contatti ausiliari incorporati**

Corrente convenzionale termica Ith	A	200
------------------------------------	---	-----

**Dati tecnici UL**

Tensione di funzionamento nominale AC (UL)	V	600
--	---	-----

**Omologazioni e conformità**

Omologazioni

/

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0

EC002498 -  
Accessori per  
dispositivi di  
commutazione  
bassa tensione