



**Comando bobina AC**

Tensione nominale a 60Hz	V	24
Limiti di funzionamento		
Bobina a 60Hz alimentata a 60Hz		
Chiusura	min %Us	80
	max %Us	110
Rilascio	min %Us	20
	max %Us	55

Assorbimento medio a 20°C

Bobina a 60Hz alimentata a 60Hz		
	Spunto	VA 75
	Servizio	VA 9

Dissipazione a ≤20°C 50Hz	W	2.5
---------------------------	---	-----

**Dati tecnici UL**

Tensione di funzionamento nominale AC (UL)	V	600
--	---	-----

**Omologazioni e conformità**

Omologazioni

/

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0

EC002563 -  
Bobina per bassa  
tensione