



**Comando bobina AC**

Tensione nominale a 50/60Hz	V	400
-----------------------------	---	-----

Limiti di funzionamento

Bobina a 50/60Hz alimentata a 50Hz			
Chiusura			
min	%Us	80	
max	%Us	110	
Rilascio			
min	%Us	20	
max	%Us	55	
Bobina a 50/60Hz alimentata a 60Hz			
Chiusura			
min	%Us	85	
max	%Us	110	
Rilascio			
min	%Us	20	
max	%Us	55	

Assorbimento medio a 20°C

Bobina a 50/60Hz alimentata a 50Hz			
Spunto	VA	75	
Servizio	VA	9	
Bobina a 50/60Hz alimentata a 60Hz			
Spunto	VA	70	
Servizio	VA	6.5	
Bobina a 60Hz alimentata a 60Hz			
Spunto	VA	75	
Servizio	VA	9	

Dissipazione a ≤20°C 50Hz	W	2.5
---------------------------	---	-----

**Dati tecnici UL**

Tensione di funzionamento nominale AC (UL)	V	600
--	---	-----

**Omologazioni e conformità**

Omologazioni

/

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0

EC002563 -  
Bobina per bassa  
tensione