



Comando bobina AC

Tensione nominale a 60Hz V 460

Limiti di funzionamento

Bobina a 60Hz alimentata a 60Hz				
Chiusura				
	min	%Us		80
	max	%Us		110
Rilascio				
	min	%Us		20
	max	%Us		55

Assorbimento medio a 20°C

Bobina a 60Hz alimentata a 60Hz				
	Spunto	VA		75
	Servizio	VA		9

Dissipazione a ≤20°C 50Hz W 2.5

Dati tecnici UL

Tensione di funzionamento nominale AC (UL) V 600

Omologazioni e conformità

Omologazioni

/

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002563 -
Bobina per bassa
tensione