



Comando bobina AC

Tensione nominale a 60Hz V 230

Limiti di funzionamento

Bobina a 60Hz alimentata a 60Hz				
Chiusura	min	%Us	80	
	max	%Us	110	
Rilascio	min	%Us	20	
	max	%Us	55	

Assorbimento medio a 20°C

Bobina a 60Hz alimentata a 60Hz			
	Spunto	VA	75
	Servizio	VA	9

Dissipazione a ≤20°C 50Hz W 2.5

Dati tecnici UL

Tensione di funzionamento nominale AC (UL) V 600

Omologazioni e conformità

Omologazioni

/

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002563 -
Bobina per bassa
tensione