



Comando bobina AC

Tensione nominale a 60Hz V 460

Limiti di funzionamento

Bobina a 60Hz alimentata a 60Hz

Chiusura

	min	%Us	80
	max	%Us	110

Rilascio

	min	%Us	20
	max	%Us	55

Assorbimento medio a 20°C

Bobina a 60Hz alimentata a 60Hz

	Spunto	VA	75
	Servizio	VA	9

Dissipazione a ≤20°C 50Hz W 2.5

Dati tecnici UL

Tensione di funzionamento nominale AC (UL) V 600

Omologazioni e conformità

Omologazioni

/

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002563 -
Bobina per bassa
tensione