



Comando bobina AC

Tensione nominale a 60Hz V 24

Limiti di funzionamento

Bobina a 60Hz alimentata a 60Hz				
Chiusura		min	%Us	80
		max	%Us	110
Rilascio		min	%Us	20
		max	%Us	55

Assorbimento medio a 20°C

Bobina a 60Hz alimentata a 60Hz				
	Spunto	VA		210
	Servizio	VA		15

Dissipazione a ≤20°C 50Hz W 5

Dati tecnici UL

Tensione di funzionamento nominale AC (UL) V 600

Omologazioni e conformità

Omologazioni

/

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002563 -
Bobina per bassa
tensione