



Comando bobina AC

Tensione nominale a 60Hz V 120

Limiti di funzionamento

	Bobina a 60Hz alimentata a 60Hz			
	Chiusura			
		min	%Us	80
		max	%Us	110
	Rilascio			
		min	%Us	20
		max	%Us	55

Assorbimento medio a 20°C

	Bobina a 60Hz alimentata a 60Hz			
		Spunto	VA	210
		Servizio	VA	15

Dissipazione a ≤20°C 50Hz W 5

Dati tecnici UL

Tensione di funzionamento nominale AC (UL) V 600

Omologazioni e conformità

Omologazioni

/

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002563 -
Bobina per bassa
tensione