



Comando bobina AC

Tensione nominale a 60Hz	V	230
Limiti di funzionamento		
Bobina a 60Hz alimentata a 60Hz		
Chiusura	min %Us	80
	max %Us	110
Rilascio	min %Us	20
	max %Us	55

Assorbimento medio a 20°C		
Bobina a 60Hz alimentata a 60Hz		
	Spunto	VA 210
	Servizio	VA 15

Dissipazione a ≤20°C 50Hz	W	5
---------------------------	---	---

Dati tecnici UL

Tensione di funzionamento nominale AC (UL)	V	600
--------------------------------------------	---	-----

Omologazioni e conformità

Omologazioni

/

Classificazione ETIM

ETIM 8.0	EC002563 - Bobina per bassa tensione
----------	--------------------------------------------