



**Comando bobina AC**

Tensione nominale a 50/60Hz V 48

Limiti di funzionamento

Bobina a 50/60Hz alimentata a 50Hz

Chiusura

min %Us 80  
max %Us 110

Rilascio

min %Us 20  
max %Us 55

Bobina a 50/60Hz alimentata a 60Hz

Chiusura

min %Us 85  
max %Us 110

Rilascio

min %Us 40  
max %Us 55

Assorbimento medio a 20°C

Bobina a 50/60Hz alimentata a 50Hz

Spunto VA 300  
Servizio VA 20

Bobina a 50/60Hz alimentata a 60Hz

Spunto VA 275  
Servizio VA 17

Bobina a 60Hz alimentata a 60Hz

Spunto VA 300  
Servizio VA 20

Dissipazione a ≤20°C 50Hz W 6.5

**Dati tecnici UL**

Tensione di funzionamento nominale AC (UL) V 600

**Omologazioni e conformità**

Omologazioni

/

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0

EC002563 -  
Bobina per bassa  
tensione