



Comando bobina AC

Tensione nominale a 60Hz V 48

Limiti di funzionamento

Bobina a 50/60Hz alimentata a 50Hz	Rilascio		
	max	%Us	55
Bobina a 60Hz alimentata a 60Hz	Chiusura		
	min	%Us	80
	max	%Us	110
	Rilascio		
	min	%Us	20
	max	%Us	55

Assorbimento medio a 20°C

Bobina a 60Hz alimentata a 60Hz	Spunto	VA	300
	Servizio	VA	20

Dissipazione a ≤20°C 50Hz W 6.5

Dati tecnici UL

Tensione di funzionamento nominale AC (UL) V 600

Omologazioni e conformità

Omologazioni
 /

Classificazione ETIM

ETIM 8.0 EC002563 -
 Bobina per bassa
 tensione