



**Comando bobina AC**

Tensione nominale a 60Hz V 120

Limiti di funzionamento

Bobina a 50/60Hz alimentata a 50Hz				
Rilascio				
	max	%Us		55
Bobina a 60Hz alimentata a 60Hz				
Chiusura				
	min	%Us		80
	max	%Us		110
Rilascio				
	min	%Us		20
	max	%Us		55

Assorbimento medio a 20°C

Bobina a 60Hz alimentata a 60Hz				
	Spunto	VA		300
	Servizio	VA		20

Dissipazione a ≤20°C 50Hz W 6.5

**Dati tecnici UL**

Tensione di funzionamento nominale AC (UL) V 600

**Omologazioni e conformità**

Omologazioni

/

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0 EC002563 -  
Bobina per bassa  
tensione