



**Comando bobina AC**

Tensione nominale a 60Hz V 460

Limiti di funzionamento

Bobina a 50/60Hz alimentata a 50Hz				
Rilascio				
	max	%Us	≤70 Us	min
Bobina a 60Hz alimentata a 60Hz				
Chiusura				
	min	%Us	80	
	max	%Us	110	
Rilascio				
	min	%Us	20	
	max	%Us	55	

Assorbimento medio a 20°C

Bobina a 60Hz alimentata a 60Hz				
	Spunto	VA	300	
	Servizio	VA	20	

Dissipazione a ≤20°C 50Hz W 6.5

**Dati tecnici UL**

Tensione di funzionamento nominale AC (UL) V 600

**Omologazioni e conformità**

Omologazioni

/

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0 EC002563 -  
Bobina per bassa  
tensione