



**Comando bobina AC**

Tensione nominale a 60Hz	V	120
--------------------------	---	-----

Limiti di funzionamento

Bobina a 60Hz alimentata a 60Hz	Chiusura	min	%Us	80
		max	%Us	110
Rilascio		min	%Us	20
		max	%Us	55

Assorbimento medio a 20°C

Bobina a 60Hz alimentata a 60Hz	Spunto	VA	75
	Servizio	VA	9

Dissipazione a ≤20°C 50Hz	W	2.5
---------------------------	---	-----

**Dati tecnici UL**

Tensione di funzionamento nominale AC (UL)	V	600
--	---	-----

**Omologazioni e conformità**

Omologazioni

cULus