



### Właściwości styków

Moment obrotowy dokręcania zacisków

min.	Ibin	9
maks.	Ibin	9

Moment dokręcania zacisków cewki


min.	Ibin	9
maks.	Ibin	9

### Dane techniczne UL


Znamionowe napięcie robocze AC (UL)

V	600
---	-----

### Wymiary



### Schemat połączeń elektrycznych



### Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 60947-1  
IEC/EN 60947-1  
UL 60947-1

Certyfikaty

cULus

---

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002565 -  
Dławik filtrujący  
do sieci niskiego  
napięcia