



Mostek łączeniowy do pracy równoległej, z izolacją, 3 pola, dla BF40...BF94 BFX3399

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Właściwości styków

Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN V 1000

Moment obrotowy dokręcania zacisków

maks.	Nm	13
maks.	lbin	115

Przekrój przewodu

Przekrój przewodu elastycznego bez końcówki

min.	mm ²	25
maks.	mm ²	95

Właściwości mechaniczne

Masa g 135

Właściwości styków pomocniczych

Prąd termiczny umowny I_{th} A 200

Dane techniczne UL

Znamionowe napięcie robocze AC (UL) V 600

Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty

/

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002498 - Akcesoria/części zamienne do aparatury niskonapięciowej