




Przeznaczenie produktu	Zaczepy do montażu śrubowego do BF09...BF38		
Seria produktu	BFX8902		
<b>Właściwości mechaniczne</b>			
Masa	g	2	
<b>Działanie cewki AC</b>			
Napięcie znamionowe AC przy 50/60 Hz	V	48	
<b>Napięcie robocze AC</b>			
cewka 50/60 Hz przy 50 Hz			
odpadanie			
	min.	%Us	20
	maks.	%Us	55
cewka 50/60 Hz przy 60 Hz			
zadziałanie			
	min.	%Us	85
	maks.	%Us	110
odpadanie			
	min.	%Us	20
	maks.	%Us	55
<b>Średni pobór cewki przy 20°C</b>			
cewka 50/60 Hz przy 50 Hz			
	rozruch	VA	75
	trzymanie	VA	9
cewka 50/60 Hz przy 60 Hz			
	rozruch	VA	70
	trzymanie	VA	6.5
cewka 60 Hz przy 60 Hz			
	rozruch	VA	75
	trzymanie	VA	9
Rozproszenie przy trzymaniu ≤20°C 50 Hz	W	2.5	
<b>Dane techniczne UL</b>			
Znamionowe napięcie robocze AC (UL)	V	600	
<b>Wymiary</b>			



### Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty

### Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002498 -  
Akcesoria/części  
zamiennie do  
aparatury  
niskonapięciowej