



**Działanie cewki AC**

Napięcie znamionowe AC przy 60 Hz	V	460
Napięcie robocze AC		
cewka 60 Hz przy 60 Hz		
zadziałanie	min.	%Us 80
	maks.	%Us 110
odpadanie	min.	%Us 20
	min.	%Us 55

Średni pobór cewki przy 20°C		
cewka 60 Hz przy 60 Hz		
	rozruch	VA 75
	trzymanie	VA 9

Rozproszenie przy trzymaniu ≤20°C 50 Hz	W	2.5
---	---	-----

**Dane techniczne UL**

Znamionowe napięcie robocze AC (UL)	V	600
-------------------------------------	---	-----

**Certyfikaty i zgodność**

Certyfikaty	/	
-------------	---	--

**Klasyfikacja ETIM**

ETIM 8,0	EC002563 - Cewki niskiego napięcia
----------	--