



**Działanie cewki AC**

Napięcie znamionowe AC przy 60 Hz V 120

Napięcie robocze AC

cewka 60 Hz przy 60 Hz

zadziałanie

min.	%Us	80
maks.	%Us	110

odpadanie

min.	%Us	20
min.	%Us	55

Średni pobór cewki przy 20°C

cewka 60 Hz przy 60 Hz

rozruch	VA	75
trzymanie	VA	9

Rozproszenie przy trzymaniu ≤20°C 50 Hz W 2.5

**Dane techniczne UL**

Znamionowe napięcie robocze AC (UL) V 600

**Certyfikaty i zgodność**

Certyfikaty

cULus