




Caracteristicile contactului

Numărul de poli	Nr.	3
Curentul operational Ie	AC-4 (400V)	A 115
Putere nominală de funcționare AC-3 (T≤55°C)	400V	kW 140
Capacitate de realizare (valoare RMS)		A 2750
Capacitate de rupere la tensiune	440V	A 2500
	500V	A 2250
	690V	A 2200


Date tehnice UL

Tensiune nominală de funcționare AC (UL)	V	600
--	---	-----

Dimensiuni



Diagrame de cablare



Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 60947-1

CSA C22.2 n° 60947-4-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL 60947-1

UL 60947-4-1

Certificate

CCC

cULus

EAC