




**Caracteristicile contactului**

Numărul de poli	Nr.	3
Curentul operational Ie		
	AC-4 (400V)	A 200
Putere nominală de funcționare AC-3 (T≤55°C)		
	400V	kW 225
Capacitate de realizare (valoare RMS)		A 4200
Capacitate de rupere la tensiune		
	440V	A 4000
	500V	A 3400
	690V	A 3360


**Date tehnice UL**

Tensiune nominală de funcționare AC (UL)	V	600
--	---	-----

**Dimensiuni**



**Diagrame de cablare**



### Certificari si conformitate

#### Conformitate

CSA C22.2 n° 60947-1

CSA C22.2 n° 60947-4-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL 60947-1

UL 60947-4-1

#### Certificate

CCC

cULus

EAC