



Denumirea produsului Contact auxiliar  
Denumirea tipului de produs 11BGX10

### Caracteristicile contactului

Numărul de poli	Nr.	2
Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN	V	690
Tensiune nominală de rezistență la impuls Uimp	kV	6
Curent termic convențional în aer liber Ith IEC	A	10
Cuplu de strângere pentru terminale	min	Nm 0.8
	max	Nm 1
	min	lbin 9
	max	lbin 9
Cuplul de strângere pentru terminalul bobinei	min	lbin 9
	max	lbin 9
Număr maxim de fire conectabile simultan	Nr.	2
Sectiunea conductorului	AWG/Kcmil	
	max	12
Sectiune conductor flexibil fara pin	min	mm <sup>2</sup> 0.75
	max	mm <sup>2</sup> 2.5
Sectiune conductor flexibil cu pin	min	mm <sup>2</sup> 0.75
	max	mm <sup>2</sup> 2.5
Flexibil cu secțiune de conductor izolată	min	mm <sup>2</sup> 0.75
	max	mm <sup>2</sup> 2.5

### Caracteristici mecanice

Poziția de operare	normală	Pe plan vertical
	permisă	Orice
Fixare		Montare frontala/centrala
Greutate	g	21
Terminale Borne șurub		Șurub

### Caracteristici contacte auxiliare

Tip de contact		2NO
Curentul termic Ith	A	10
Denumire IEC/EN 60947-5-1		A600 - Q600
Curent de funcționare AC15	230V	A 3
	400V	A 1.9
	500V	A 1.4
Curent de funcționare DC13		

24V	A	3
48V	A	1.5
60V	A	1.2
110V	A	0.6
125V	A	0.55
220V	A	0.27
600V	A	0.1

**Caracteristici electrice**

Conductivitate	5V 10 mA
Desemnare UL/CSA și IEC/EN 60947-5-1	A600 Q600

Curent de funcționare AC15

120V	A	6
240V	A	3
480V	A	1.5
600V	A	1.2

Curent de funcționare DC13

12V	A	10
250V	A	0.27
440V	A	0.15
500V	A	0.13

**Date tehnice UL**

Tensiune nominală de funcționare AC (UL)	V	600
--	---	-----

**Condiții ambientale**

Temperatura

Temperatura de Operare

min	°C	-50
max	°C	+70


Temperatura de depozitare

min	°C	-60
max	°C	+80


Altitudine maximă

m	3000
---	------

**Dimensiuni**



**Diagrame de cablare**



**Certificari si conformitate**

Conformitate

CSA C22.2 n° 60947-1

CSA C22.2 n° 60947-5-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL 60947-1

UL 60947-5-1

Certificate

CCC

cULus

EAC

**Clasificare ETIM**

ETIM 8.0

EC000041 - Bloc  
de contact  
auxiliar