



Denumirea produsului

Terminale mărite
1P. 1x6mm²
pentru
BF26...BF38
11G232

Denumirea tipului de produs

Caracteristicile contactului

Numărul de poli	Nr.	1
Cuplu de strângere pentru terminale	min Nm	2.5
	max Nm	3
	min lbin	7
	max lbin	9


Caracteristici mecanice

Greutate	g	14
----------	---	----

Date tehnice UL

Tensiune nominală de funcționare AC (UL)	V	600
--	---	-----

Dimensiuni



Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 60947-1

IEC/EN 60947-1

UL 60947-1

Certificate

/

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC002498 -
Accesorii pentru
dispozitive de
comutare de
joasă tensiune