



Denumirea produsului
Denumirea tipului de produs

Contact auxiliar
BFX10

Caracteristicile contactului

Numărul de poli	Nr.	4	
Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN	V	690	
Tensiune nominală de rezistență la impuls Uimp	kV	6	
Curent termic convențional în aer liber Ith IEC	A	10	
Cuplu de strângere pentru terminale	min	Nm	0.8
	max	Nm	1
	min	Ibin	7
	max	Ibin	9
Număr maxim de fire conectabile simultan	Nr.	2	
Sectiunea conductorului	AWG/Kcmil		
		max	14
Sectiune conductor flexibil fara pin	min	mm ²	0.75
	max	mm ²	2.5
Sectiune conductor flexibil cu pin	min	mm ²	0.75
	max	mm ²	2.5
Flexibil cu secțiune de conductor izolată	min	mm ²	0.75
	max	mm ²	2.5

Caracteristici mecanice

Poziția de operare

	normală permisă	Pe plan vertical Orice
Fixare		Montare frontala/centrala
Greutate		g 48
Terminale Borne șurub		Șurub

Caracteristici contacte auxiliare

Tip de contact		1N0+1NC+1NOEM+	
Curentul termic Ith	A	10	
Denumire IEC/EN 60947-5-1		A600 - Q600	
Curent de funcționare AC15	230V	A	3
	400V	A	1.9
	500V	A	1.4
Curent de funcționare DC13	24V	A	3
	48V	A	1.5
	60V	A	1.2
	110V	A	0.6
	125V	A	0.55
	220V	A	0.27
	600V	A	0.1

Caracteristici electrice

Conductivitate	5V 10 mA		
Desemnare UL/CSA și IEC/EN 60947-5-1	A600 Q600		
Curent de funcționare AC15	120V	A	6
	240V	A	3
	480V	A	1.5
	600V	A	1.2
Curent de funcționare DC13	12V	A	10
	250V	A	0.27
	440V	A	0.15
	500V	A	0.13

Date tehnice UL

Tensiune nominală de funcționare AC (UL)	V	600
--	---	-----

Condiții ambientale

Temperatura

Temperatura de Operare

min	°C	-50
max	°C	+70


Temperatura de depozitare

min	°C	-60
max	°C	+80


Altitudine maximă

m	3000
---	------

Dimensiuni



Diagrame de cablare



Certificări și conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 60947-1

AUXILIARY CONTACT WITH FRONT CENTRE MOUNTING. SCREW TERMINALS, FOR BF00, BF09...BF150 SERIES CONTACTORS, 1NO+1NC AND 1EM+1LB (1 EARLY MAKE+1 LATE BREAK)

CSA C22.2 n° 60947-5-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL 60947-1

UL 60947-5-1

Certificate

CCC

cULus

EAC

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000041 - Bloc
de contact auxiliar