



Legătură paralelă izolată 3P pentru BF40...BF94 BFX3399

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

**Caracteristicile contactului**

Tensiune nominală de izolație  $U_i$  IEC/EN V 1000

Cuplu de strângere pentru terminale

max	Nm	13
max	lbin	115

Sectiunea conductorului

Sectiune conductor flexibil fara pin

min	mm <sup>2</sup>	25
max	mm <sup>2</sup>	95

**Caracteristici mecanice**

Greutate g 135

**Caracteristici contacte auxiliare**

Curentul termic  $I_{th}$  A 200

**Date tehnice UL**

Tensiune nominală de funcționare AC (UL) V 600

**Certificari si conformitate**

Certificate

/

**Clasificare ETIM**

ETIM 8.0

EC002498 -  
Accesorii pentru  
dispozitive de  
comutare de  
joasă tensiune