



Baza universală din plastic pentru fixarea cu șuruburi pentru BF09...BF38 BFX8901

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

Caracteristici mecanice

Greutate g 16

Funcționează cu bobina AC

Tensiune AC nominală la 60 Hz V 24

Tensiune de lucru AC

Bobina de 60Hz alimentată la 60Hz

Cuplare

min	%Us	80
axim	%Us	110

Decuplare

min	%Us	20
max	%Us	55

Consum mediu bobina AC la 20°C

Bobina de 60Hz alimentată la 60Hz


de urgență	VA	75
menținând	VA	9

Disiparea la mentinere ≤20°C 50Hz W 2.5

Date tehnice UL

Tensiune nominală de funcționare AC (UL) V 600

Dimensiuni



Certificari si conformitate

Certificate

EAC

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC002498 -
Accesorii pentru
dispozitive de
comutare de
joasă tensiune