




Denumirea produsului	Suporturi de fixare pentru BF09...BF38		
Denumirea tipului de produs	BFX8902		
<b>Caracteristici mecanice</b>			
Greutate	g	2	
<b>Funcționează cu bobina AC</b>			
Tensiune AC nominală la 50/60Hz	V	48	
<b>Tensiune de lucru AC</b>			
Bobina 50/60Hz alimentată la 50Hz			
Decuplare			
	min	%Us	20
	max	%Us	55
Bobina 50/60Hz alimentată la 60Hz			
Cuplare			
	min	%Us	85
	max	%Us	110
Decuplare			
	min	%Us	20
	max	%Us	55
<b>Consum mediu bobina AC la 20°C</b>			
Bobina 50/60Hz alimentată la 50Hz			
	de urgență	VA	75
	menținând	VA	9
Bobina 50/60Hz alimentată la 60Hz			
	de urgență	VA	70
	menținând	VA	6.5
Bobina de 60Hz alimentată la 60Hz			
	de urgență	VA	75
	menținând	VA	9
Disiparea la mentinere ≤20°C 50Hz	W	2.5	
<b>Date tehnice UL</b>			
Tensiune nominală de funcționare AC (UL)	V	600	
<b>Dimensiuni</b>			



### Certificari si conformitate

Certificate

/

### Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC002498 -  
Accesorii pentru  
dispozitive de  
comutare de  
joasă tensiune