



**Funcționează cu bobina AC**

Tensiune AC nominală la 50/60Hz V 24

Tensiune de lucru AC

Bobina 50/60Hz alimentată la 50Hz

Cuplare

min %Us 80  
max %Us 110

Decuplare

min %Us 20  
max %Us 55

Bobina 50/60Hz alimentată la 60Hz

Cuplare

min %Us 85  
max %Us 110

Decuplare

min %Us 20  
max %Us 55

Consum mediu bobina AC la 20°C

Bobina 50/60Hz alimentată la 50Hz

de urgență VA 75  
menținând VA 9

Bobina 50/60Hz alimentată la 60Hz

de urgență VA 70  
menținând VA 6.5

Bobina de 60Hz alimentată la 60Hz

de urgență VA 75  
menținând VA 9

Disiparea la mentinere ≤20°C 50Hz

W 2.5

**Date tehnice UL**

Tensiune nominală de funcționare AC (UL)

V 600

**Certificari si conformitate**

Certificate

/

**Clasificare ETIM**

ETIM 8.0

EC002563 -  
Bobina de joasa  
tensiune