



**Funcționează cu bobina AC**

Tensiune AC nominală la 50/60Hz	V	400
Tensiune de lucru AC		
Bobina 50/60Hz alimentată la 50Hz		
Cuplare	min %Us	80
	max %Us	110
Decuplare	min %Us	20
	max %Us	55
Bobina 50/60Hz alimentată la 60Hz		
Cuplare	min %Us	85
	max %Us	110
Decuplare	min %Us	20
	max %Us	55

**Consum mediu bobina AC la 20°C**

Bobina 50/60Hz alimentată la 50Hz	de urgență	VA	75
	menținând	VA	9
Bobina 50/60Hz alimentată la 60Hz	de urgență	VA	70
	menținând	VA	6.5
Bobina de 60Hz alimentată la 60Hz	de urgență	VA	75
	menținând	VA	9

**Disiparea la mentinere ≤20°C 50Hz**

W 2.5

**Date tehnice UL**

Tensiune nominală de funcționare AC (UL) V 600

**Certificari si conformitate**

Certificate

/

**Clasificare ETIM**

ETIM 8.0

EC002563 -  
Bobina de joasa  
tensiune