



**Funcționează cu bobina AC**

Tensiune AC nominală la 60 Hz	V	48
Tensiune de lucru AC		
Bobina de 60Hz alimentată la 60Hz		
Cuplare	min	%Us 80
	axim	%Us 110
Decuplare	min	%Us 20
	max	%Us 55

Consum mediu bobina AC la 20°C		
Bobina de 60Hz alimentată la 60Hz		
	de urgență	VA 210
	menținând	VA 15

Disiparea la mentinere ≤20°C 50Hz	W	5
-----------------------------------	---	---

**Date tehnice UL**

Tensiune nominală de funcționare AC (UL)	V	600
--	---	-----

**Certificari si conformitate**

Certificate /

**Clasificare ETIM**

ETIM 8.0	EC002563 - Bobina de joasa tensiune
----------	---