



Funcționează cu bobina AC

Tensiune AC nominală la 60 Hz	V	120
Tensiune de lucru AC		
Bobina de 60Hz alimentată la 60Hz		
Cuplare		
min	%Us	80
axim	%Us	110
Decuplare		
min	%Us	20
max	%Us	55

Consum mediu bobina AC la 20°C

Bobina de 60Hz alimentată la 60Hz

de urgență	VA	210
menținând	VA	15

Disiparea la mentinere ≤20°C 50Hz

W	5
---	---

Date tehnice UL

Tensiune nominală de funcționare AC (UL)	V	600
--	---	-----

Certificari si conformitate

Certificate

/

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC002563 -
Bobina de joasa
tensiune